

Link do produktu: <https://sklep.contempo.pl/1-day-acuvue-oasys-for-astigmatism-op30-szt-p-1911.html>

1 Day Acuvue Oasys for Astigmatism op.30 szt

ACUVUE OASYS 1-DAY FOR ASTIGMATISM 30SHT



Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

Acuvue Oasys ! Day Toric – jednodniowa formuła dla wymagających oczu

Astygmatyzm to wada wzroku, która potrzebuje narzędzi korekcyjnych zapewniających stabilne widzenie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia. Wystarczy niewielka zmiana w prawidłowej pozycji soczewki, aby obraz stał się niewyraźny. Ponadto, aby cieszyć się dobrym i zdrowym widzeniem, należy zadbać nie tylko o odpowiednie parametry soczewek, ale również o pozostałe czynniki takie jak wysoki dopływ tlenu czy właściwe nawilżenie.

Poznaj Acuvue Oasys for Astigmatism – jednodniowe soczewki toryczne zawierające innowacyjne technologie, dzięki którym poczujesz wyjątkowy komfort użytkowania. Jakbyś miał zupełnie zdrowy wzrok!

Soczewki kontaktowe stworzone dla maksymalnego komfortu widzenia w astygmatyzmie

Astygmatyzm nie oznacza, że jesteś skazany na noszenie okularów do końca życia. Soczewki ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM pozwolą Ci na nowo poczuć wolność i swobodę patrzenia. Dzięki zastosowanym technologiom możesz nosić soczewki przez cały dzień bez obawy o jakość widzenia i komfort noszenia.

Co zatem zawierają w sobie soczewki Acuvue Oasys Toric?

- Technologia Zintegrowanej Łzy™ oraz HydraLuxe™: mają przede wszystkim funkcję utrzymującą odpowiedni poziom wody w soczewce. Pomagają utrzymać uczucie nawilżenia oczu przez cały dzień, dzięki czemu nie musisz martwić się o suchość oczu w klimatyzowanych pomieszczeniach czy przed ekranem komputera.
- Stabilność rotacyjną soczewki oraz odpowiednią krzywiznę soczewki gwarantuje konstrukcja stabilizacji powiekami (EYELID STABILIZED DESIGN™). Dzięki niej pacjenci zachowują ostrość widzenia w każdych warunkach i podczas wykonywania wielu codziennych czynności bez obawy o nagłe rozmazanie obrazu.
- Soczewki kontaktowe zostały wyposażone w filtr UV chroniący oczy przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi. Dzięki temu nie potrzebujesz soczewek okularowych do dodatkowej ochrony przed słońcem.

Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po Acuvue Oasys for Astigmatism?

- Poprzez wysoką zawartość wody są to najlepsze soczewki do nauki zakładania i zdejmowania. Są bardzo miękkie, dzięki czemu łatwo zaaplikujesz je do oka.
- Zastosowane technologie oraz materiały zapewniają właściwą przepuszczalność tlenu. Odpowiednia ilość tlenu przedostająca się do oka ma ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrej kondycji narządu wzroku.
- Łatwość zakładania

-
- Jednodniowa formuła to gwarancja najwyższej sterylności soczewek. Nie musisz używać płynu pielęgnacyjnego i dbać o czystość – po prostu wyrzucasz je po zakończeniu noszenia.
 - W opakowaniu znajduje się 30 sztuk soczewek, które powinny wystarczyć na miesiąc codziennego noszenia.
 - W asortymencie CONTEMPO OPTYK znajdziesz szeroki zakres parametrów oraz różne dostępne moce sferyczne soczewek. Dzięki temu idealnie dopasujesz produkt pod swoją wadę wzroku.

Poczuj komfort widzenia na własne oczy – wybierz Acuvue Oasys Toric teraz!

Czas oczekiwania od 2 do 7 dni roboczych soczewki na indywidualne zamówienie

W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowiązuje możliwość zwrotu towaru.

Zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty. W przypadku zgodności towaru z zamówieniem kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Soczewki na zamówienie czas oczekiwania od 2 do 7 dni roboczych

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BC: 8.5

:: Moc:: wybierz, 0.00 , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00

:: Cylinder :: -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25

:: Oś (AXIS):: 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180