

Link do produktu: <https://sklep.contempo.pl/acuvue-oasys-max-1-day-astigmatism-30-szt-p-2334.html>

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY Astigmatism 30 szt



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY Astigmatism 30 szt

ACUVUE® Soczewki jednodniowe OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM 30 szt.
Soczewki ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM to najnowsza propozycja marki Johnson & Johnson stworzona specjalnie dla osób z astygmatyzmem.

Krzywizna: 8.5 mm

Opakowanie zawiera 30 szt.

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM - soczewki jednodniowe dla wyraźnego widzenia
Soczewki ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM to najnowsza propozycja marki Johnson & Johnson stworzona specjalnie dla osób z astygmatyzmem, które oczekują maksymalnego komfortu i ostrości widzenia w każdej sytuacji. To soczewki jednodniowe, dzięki czemu każdego dnia korzystasz z nowej, świeżej pary, bez konieczności stosowania płynów pielęgnacyjnych czy pojemników do przechowywania.

Komfort i stabilność przez cały dzień

Zaawansowana technologia TearStable™ dba o utrzymanie nawilżenia soczewek, co chroni oczy przed suchością i zmęczeniem, nawet pod koniec dnia. Konstrukcja Stabilizowana Powiekami (ESD) została zoptymalizowana także dla wyższych mocy cylindrycznych, co sprawia, że soczewka utrzymuje się we właściwej pozycji przy każdym mrugnięciu i ruchu oka. Efektem jest stabilne, ostre widzenie przez cały dzień - bez rozmazywania czy przesunięcia obrazu.

Widzenie bez refleksów i rozbłysków

Jedną z największych zalet tych soczewek jest zastosowanie filtra OptiBlue™, który redukuje rozpraszanie światła, a tym samym minimalizuje efekt halo i olśnienia. To rozwiązanie docenią szczególnie kierowcy prowadzący po zmroku oraz osoby pracujące w sztucznym świetle czy spędzające wiele godzin przed ekranem komputera.

Ochrona oczu i naturalne nawilżenie

Soczewki wykonane są z wysokiej jakości materiału silikonowo-hydrożelowego Senofilcon A, który łączy wysoką przepuszczalność tlenu z odpowiednim nawodnieniem. Dodatkowo zostały wyposażone w filtr UV klasy 1, blokujący niemal 100% promieni UVB i 99,9% UVA, co stanowi dodatkową ochronę oczu przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.

Potwierdzone badaniami

97% użytkowników zadeklarowało wyraźne widzenie podczas jazdy samochodem nocą.

96% osób potwierdziło stabilną jakość widzenia przez cały dzień.

95% badanych zgłosiło komfortowe korzystanie z soczewek podczas pracy z komputerem i urządzeniami mobilnymi.

Dla kogo przeznaczone są ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM?

dla osób z astygmatyzmem wymagających stabilnego widzenia,

dla kierowców, szczególnie prowadzących nocą,
dla osób spędzających długie godziny przy komputerze, tablecie czy smartfonie,
dla tych, którzy często przebywają w klimatyzowanych lub suchych pomieszczeniach,
dla osób, które chcą łączyć komfort jednodniowych soczewek z zaawansowaną technologią korekcji wzroku.
Dlaczego warto wybrać soczewki jednodniowe?

Jednodniowy tryb wymiany to wygoda i higiena - każdego ranka zakładasz nową parę soczewek, a wieczorem po prostu je wyrzucasz. To rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania płynów i akcesoriów, a także zmniejsza ryzyko gromadzenia się alergenów i zanieczyszczeń.

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć korekcję astygmatyzmu z najwyższym poziomem komfortu, ochroną oczu i stabilnym widzeniem w każdych warunkach oświetleniowych.

Zakres mocy

Plano do -6,00 D (co 0,25 D):

Cyl: -0,75 D; -1,25 D; -1,75 D

Oś: 10-180 (co 10°)

Cyl: -2,25 D

Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°,

170°, 180°

-6,50 D do -9,00 D (co 0,50 D):

Cyl: -0,75 D; -1,25 D; -1,75 D

Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°,

170°, 180°

+0,25 D do +4,00 D (co 0,25 D):

Cyl: -0,75 D; -1,25 D; -1,75 D

Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°,

170°, 180°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BC: 8.5

:: **Moc:** wybierz , 0.00 , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00

:: **Cylinder** :: -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25

:: **Oś (AXIS):** 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180